



Närvarodetektor DALI	
OS-464i-DALI-230	
E-nummer 13 010 66	
Bruksanvisning	
Tekniska data	
Märkspänning	220 - 240V~ 50 / 60Hz
Utgångar	2 kanaler (DA1 & DA2)
	Max. 25st DALI-driftdon per kanal
Förbrukning	Ca. 0.5W
Eftergångstid	Justerbart från 1min till 60min och Test
Ljusvärde	Lux1: Justerbart från ca 10Lux till 2000Lux och "☞" (Inläring: 10Lux till 2000Lux)
	Lux2: Justerbart från (25% till 100%) x Lux1 värde
Frånslagstid	5min, 10min, 15min och ∞.
Orienteringsljus-funktion	10%, 20%, 30% och av (belysning släckt)
Avkänningsområde	Runt 360°, upp till $\Phi 30m$ vid 2,5m monteringshöjd
Kapslingsklass	IP40
Omgivningstemperatur	-20°C till +50°C
Håltagningsmått	65mm

Vred	Funktion	Inställning
	Eftergångstid	Intervall: Ung. 1min till 60min
	Ljusvärde för konstantljus-reglering av DA1	Intervall: Justerbart mellan 10 till 2000Lux. ☞ Automatisk avläsning av nuvarande ljusvärde
	Ljusvärde för konstantljus-reglering av DA2	Intervall: Justerbart mellan 25% till 100%
	Eftergångstid för orienteringsbelysning	Valbart: 5min, 10min, 15min och ∞ alltid till
	Ljusvärde för orienteringsbelysning	Valbart: 10%, 20%, 30% och OFF (Ingen orienteringsbelysning)

Inläsning av aktuellt ljus-värde

När omgivande ljus är på önskad nivå, vrid Lux1 till ögat. Om Lux1 redan står på ögat, Vrid till annan position under 1 sekund.

Röd LED blinkar sakta under ca 25 sek vid inläsning av Ljus-värde. När inläsningen är klar så lyser röd LED och belysning i 5 sek alternativt så blinkar röd LED snabbt under 5 sek och därefter slocknar belysningen för att bekräftat att inläsningen är utförd.

Detektorn går sedan tillbaka till auto-läge

